

STV-GE G1/2-AG 12

Art.-Nr.: 10.08.02.00210




STV-GE G1/2-AG 12

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	24.00 mm
外径D	19.50 mm
スレッドG1	G1/2"-M
ホース径	12.00 mm



デザインデータ STV-GE G1/2-AG 12

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	33.50 mm
グリップバーの長さ L2	18.00 mm
グリップバーの長さ L	24.00 mm
外径D	19.50 mm
呼び径 dn	9.00 mm
内径d	12.00 mm
スレッドG1	G1/2"-M
グリップバーの長さ LG1	9.5 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm

STV-GE G1/2-AG 12



Art.-Nr.: 10.08.02.00210



技術資料

属性	価値
質量	53.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	12-9
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00210



発注データ アクセサリ 10.08.02.00210

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.02.00210