

## STV-GE G3/8-AG 14

Art.-Nr.: 10.08.02.00211




### 技術資料

材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリッパーの長さ L	30.50 mm
外径 D	21.50 mm
スレッド G1	G3/8"-M
ホース径	14.00 mm

STV-GE G3/8-AG 14

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



### デザインデータ

グリッパーの長さ L1	37.80 mm
グリッパーの長さ L2	22.10 mm
グリッパーの長さ L	30.50 mm
外径 D	21.50 mm
呼び径 dn	10.30 mm
内径 d	14.00 mm
スレッド G1	G3/8"-M
グリッパーの長さ LG1	7.3 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm

デザインデータ STV-GE G3/8-AG 14



## STV-GE G3/8-AG 14



Art.-Nr.: 10.08.02.00211

 技術資料

質量	50.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	14-11
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

 発注データ アクセサリ 10.08.02.00211

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 14-11 PU MI-TR	10.07.09.00038