




STV-WF G3/8-AG 8

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-WF G3/8-AG 8

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Uzunluk L	26,70 mm
Dış G1	G3/8"-M
Dış hortum çapı	8,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	37,60 mm
Uzunluk L	26,70 mm
Yükseklik H1	24,90 mm
Yükseklik H	10,00 mm
Dış çap D1	14,3 mm
Nominal çap dn	9,40 mm
İç çap d	8,00 mm
Dış G1	G3/8"-M
Dış uzunluğu LG1	6,7 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Anahtar boyutu SW3	22,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00234



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	76,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	8-6
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-10 ... 70 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00234



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00234

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 8-6 PE BL 10.07.09.00015
Vakum hortumu (metre)	VSL 8-6 PU MI-TR 10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00234