


Art.-Nr.: 10.08.02.00236



STV-W G3/8-AG 8

Вставные фитинги поставляются в нужном исполнении.



Конструктивные данные STV-W G3/8-AG 8

Технические данные

Attribute	Value
Материал	никелированный
Температура эксплуатации	-20 ... 80 °C
Длина L	23.70 mm
Резьба G1	G3/8"-M
Наружный диаметр шланга	8.00 mm

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	34.60 mm
Длина L	23.70 mm
Высота H1	23.90 mm
Высота H	16.00 mm
Наружный диаметр D1	14.3 mm
Номинальный диаметр dn	6.50 mm
Внутренний диаметр d	8.00 mm
Резьба G1	G3/8"-M
Длина резьбы LG1	7.5 mm
Размер гаечного ключа SW1	20.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00236



Технические данные

Attribute	Value
Вес	48.0 g
Материал	никелированный
Тип шланга по конструкции	8-6
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	-0,95 ... 15,00 бар
Температура эксплуатации	-20 ... 80 °C
Семейство продуктов	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00236

Данные для заказа Аксессуары 10.08.02.00236

Тип		Количество предметов
Вакуумный шланг (Метр)	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
Продукты сторонних производителей - ERP-US	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

