

Art.-Nr.: 10.08.02.00236




STV-W G3/8-AG 8

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

材質	ニッケルめっき
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	23.70 mm
スレッド G1	G3/8"-M
ホース径	8.00 mm




デザインデータ STV-W G3/8-AG 8

デザインデータ

グリップバーの長さ L1	34.60 mm
グリップバーの長さ L	23.70 mm
高さ H1	23.90 mm
高さ H	16.00 mm
外径 D1	14.3 mm
呼び径 dn	6.50 mm
内径 d	8.00 mm
スレッド G1	G3/8"-M
グリップバーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	20.0 mm
スパナサイズ SW3	16.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00236



質量	48.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	8-6
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



発注データ アクセサリ **10.08.02.00236**

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

