

ワンタッチホースコネクタ、ストレート

STV-GE G3/8-AG 8

Art.-Nr.: 10.08.02.00237




STV-GE G3/8-AG 8

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	17.40 mm
外径D	14.60 mm
スレッドG1	G3/8"-M
ホース径	8.00 mm



デザインデータ STV-GE G3/8-AG 8

デザインデータ

グリップバーの長さ L1	25.00 mm
グリップバーの長さ L2	11.80 mm
グリップバーの長さ L	17.40 mm
外径D	14.60 mm
呼び径 dn	6.00 mm
内径d	8.00 mm
スレッドG1	G3/8"-M
グリップバーの長さ LG1	7.6 mm
スパナサイズ SW1	20.0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00237

ワンタッチホースコネクタ、ストレート

STV-GE G3/8-AG 8

Art.-Nr.: 10.08.02.00237



☐ 技術資料

質量	25.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	8-6
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ～ 15.00 bar
作動温度	-20 ～ 80 °C
製品ファミリー	STV

☐ 発注データ アクセサリ 10.08.02.00237

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00237