

Steckverschraubung-Gerade

STV-GE G3/8-AG 8




Art.-Nr.: 10.08.02.00237



STV-GE G3/8-AG 8

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.



Konstruktionsdaten STV-GE G3/8-AG 8

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Messing
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Länge L	17,40 mm
Außendurchmesser D	14,60 mm
Gewinde G1	G3/8"-AG
Schlauchaußendurchmesser	8,00 mm

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	25,00 mm
Länge L2	11,80 mm
Länge L	17,40 mm
Außendurchmesser D	14,60 mm
Nenndurchmesser dn	6,00 mm
Innendurchmesser d	8,00 mm
Gewinde G1	G3/8"-AG
Gewindelänge LG1	7,6 mm
Schlüsselweite SW1	20,0 mm



Steckverschraubung-Gerade

STV-GE G3/8-AG 8



Art.-Nr.: 10.08.02.00237



Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	25,0 g
Normteilewerkstoff	Messing
Aufbau Schlauchtyp	8-6
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-20 ... 80 °C
Produktfamilie	STV



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.08.02.00237



Bestelldaten Zubehör 10.08.02.00237

Typ		Artikelnummer
Druckluftschlauch	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
Vakuumschlauch (Meter)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00237