




STV-GE G1/4-AG 10

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-GE G1/4-AG 10

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Ottone
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	23,40 mm
Diametro esterno D	16,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	10,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	30,80 mm
Lunghezza L2	18,40 mm
Lunghezza L	23,40 mm
Diametro esterno D	16,50 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
Diametro interno d	10,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,4 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00251

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	26,0 g
Materiale	Ottone
Tipo di tubo flessibile di design	10-7
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00251

**Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00251**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

