

STV-GE G1/4-AG 10

Art.-Nr.: 10.08.02.00251




技術資料

材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップの長さ L	23.40 mm
外径 D	16.50 mm
スレッド G1	G1/4"-M
ホース径	10.00 mm

STV-GE G1/4-AG 10

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

グリップの長さ L1	30.80 mm
グリップの長さ L2	18.40 mm
グリップの長さ L	23.40 mm
外径 D	16.50 mm
呼び径 dn	8.00 mm
内径 d	10.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	7.4 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm

デザインデータ STV-GE G1/4-AG 10



STV-GE G1/4-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00251

 技術資料

質量	26.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	10-7
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

 発注データ アクセサリ 10.08.02.00251

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084