

Otomatik rakor, düz

STV-GE G3/8-AG 10




Art.-Nr.: 10.08.02.00252



STV-GE G3/8-AG 10

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-GE G3/8-AG 10

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Pirinç
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	20,10 mm
Dış çap D	16,50 mm
Dış G1	G3/8"-M
Dış hortum çapı	10,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	27,60 mm
Uzunluk L2	14,60 mm
Uzunluk L	20,10 mm
Dış çap D	16,50 mm
Nominal çap dn	8,00 mm
İç çap d	10,00 mm
Dış G1	G3/8"-M
Dış uzunluğu LG1	7,5 mm
Anahtar boyutu SW1	20,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00252

Otomatik rakor, düz

STV-GE G3/8-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00252



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	28,00 g
Malzeme	Pirinç
Tasarım hortum tipi	10-7
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00252



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00252

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PE MI-TR 10.07.09.00083
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR 10.07.09.00084



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00252