

STV-GE G3/8-AG 10

Art.-Nr.: 10.08.02.00252




STV-GE G3/8-AG 10

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリッパーの長さ L	20.10 mm
外径D	16.50 mm
スレッドG1	G3/8"-M
ホース径	10.00 mm

デザインデータ



属性	値
グリッパーの長さ L1	27.60 mm
グリッパーの長さ L2	14.60 mm
グリッパーの長さ L	20.10 mm
外径D	16.50 mm
呼び径 dn	8.00 mm
内径d	10.00 mm
スレッドG1	G3/8"-M
グリッパーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	20.0 mm

デザインデータ STV-GE G3/8-AG 10

Art.-Nr.: 10.08.02.00252

技術資料

属性	値
質量	28.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	10-7
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00252

発注データ アクセサリ 10.08.02.00252

Typ		本数
真空ホース（メートル）	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース（メートル）	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084