




STV-W G1/4-AG 10

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W G1/4-AG 10

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Nikel kaplama
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluk L	27,20 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış hortum çapı	10,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	36,30 mm
Uzunluk L	27,20 mm
Yükseklik H1	24,50 mm
Yükseklik H	15,50 mm
Dış çap D1	16,6 mm
Nominal çap dn	8,00 mm
İç çap d	10,00 mm
Dış G1	G1/4"-M
Dış uzunluğu LG1	7,5 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Anahtar boyutu SW3	18,0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00254

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	56,00 g
Malzeme	Nikel kaplama
Tasarım hortum tipi	10-7
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Ürün ailesi	STV

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00254**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00254**

Typ	Ürün numarası
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PE MI-TR 10.07.09.00083
Vakum hortumu (metre)	VSL 10-7 PU MI-TR 10.07.09.00084

WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00254