

Raccordo a innesto angolare
STV-W G3/8-AG 10




Art.-Nr.: 10.08.02.00255



STV-W G3/8-AG 10

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-W G3/8-AG 10

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Nichelato
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Lunghezza L	35,10 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	10,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	46,00 mm
Lunghezza L	35,10 mm
Altezza H1	26,00 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D1	16,5 mm
Diametro nominale dn	8,00 mm
Diametro interno d	10,00 mm
Filettatura G1	G3/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	20,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00255

Raccordo a innesto angolare

STV-W G3/8-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00255



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	59,0 g
Materiale	Nichelato
Tipo di tubo flessibile di design	10-7
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-20 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00255



Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00255

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00255