

Art.-Nr.: 10.08.02.00255




STV-W G3/8-AG 10

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	35.10 mm
スレッド G1	G3/8"-M
ホース径	10.00 mm



デザインデータ STV-W G3/8-AG 10

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	46.00 mm
グリップバーの長さ L	35.10 mm
高さ H1	26.00 mm
高さ H	17.00 mm
外径 D1	16.5 mm
呼び径 dn	8.00 mm
内径 d	10.00 mm
スレッド G1	G3/8"-M
グリップバーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	20.0 mm
スパナサイズ SW3	18.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00255

技術資料

属性	価値
質量	59.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	10-7
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00255

発注データ アクセサリ 10.08.02.00255

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084