




STV-W G1/2-AG 10

### 技術資料

属性	値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリッパーの長さ L	27.00 mm
スレッドG1	G1/2"-M
ホース径	10.00 mm

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ STV-W G1/2-AG 10

### デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	40.00 mm
グリッパーの長さ L	27.00 mm
高さ H1	26.50 mm
高さ H	17.60 mm
外径 D1	16.6 mm
呼び径 dn	8.00 mm
内径d	10.00 mm
スレッドG1	G1/2"-M
グリッパーの長さ LG1	9.5 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm



Art.-Nr.: 10.08.02.00256

 **技術資料**

属性	値
質量	72.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	10-7
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV

 **その他の資料**

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.08.02.00256](http://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00256)

 **発注データ アクセサリ 10.08.02.00256**

Typ	本数
真空ホース (メートル)	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	10.07.09.00084

