

ワンタッチホースコネクタ (L字型)

STV-WF G1/8-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00257




STV-WF G1/8-AG 10

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-10 ~ 70 °C
グリップバーの長さ L	25.20 mm
スレッド G1	G1/8"-M
ホース径	10.00 mm



デザインデータ STV-WF G1/8-AG 10

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	33.60 mm
グリップバーの長さ L	25.20 mm
高さ H1	23.60 mm
高さ H	9.80 mm
外径 D1	16.7 mm
呼び径 dn	10.00 mm
内径 d	10.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップバーの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW3	17.0 mm



ワンタッチホースコネクタ (L字型)
STV-WF G1/8-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00257

 技術資料

属性	価値
質量	49.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	10-7
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ～ 15.00 bar
作動温度	-10 ～ 70 °C
製品ファミリー	STV

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00257

 発注データ アクセサリ **10.08.02.00257**

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.02.00257