

Raccordo a innesto angolare

STV-WF G1/8-AG 10




Art.-Nr.: 10.08.02.00257



STV-WF G1/8-AG 10

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.



Dati di costruzione STV-WF G1/8-AG 10

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Nichelato
Temperatura d'intervento	-10 ... 70 °C
Lunghezza L	25,20 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	10,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	33,60 mm
Lunghezza L	25,20 mm
Altezza H1	23,60 mm
Altezza H	9,80 mm
Diametro esterno D1	16,7 mm
Diametro nominale dn	10,00 mm
Diametro interno d	10,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00257

Raccordo a innesto angolare

STV-WF G1/8-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00257



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	49,0 g
Materiale	Nichelato
Tipo di tubo flessibile di design	10-7
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	-0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento	-10 ... 70 °C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00257



Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00257

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00257