

ワンタッチホースコネクタ (L字型) STV-WF G1/4-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00258




技術資料

材質	ニッケルめっき
作動温度	-10 ~ 70 °C
グリッパーの長さ L	27.80 mm
スレッドG1	G1/4"-M
ホース径	10.00 mm

STV-WF G1/4-AG 10

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	37.70 mm
グリッパーの長さ L	27.80 mm
高さ H1	23.90 mm
高さ H	10.00 mm
外径 D1	16.6 mm
呼び径 dn	7.20 mm
内径 d	10.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	6.7 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スパナサイズ SW3	20.0 mm

デザインデータ STV-WF G1/4-AG 10




WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00258

ワンタッチホースコネクタ (L字型)
STV-WF G1/4-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00258

 技術資料

質量	64.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	10-7
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-10 ~ 70 °C
製品ファミリー	STV

 発注データ アクセサリ **10.08.02.00258**

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084