

ワンタッチホースコネクタ (L字型) STV-WF G3/8-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00259




技術資料

属性	価値
材質	ニッケルめっき
作動温度	-10 ~ 70 °C
グリッパーの長さ L	29.20 mm
スレッドG1	G3/8"-M
ホース径	10.00 mm

STV-WF G3/8-AG 10

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	40.10 mm
グリッパーの長さ L	29.20 mm
高さ H1	24.90 mm
高さ H	10.00 mm
外径 D1	16.7 mm
呼び径 dn	9.40 mm
内径 d	10.00 mm
スレッドG1	G3/8"-M
グリッパーの長さ LG1	6.7 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スパナサイズ SW3	22.0 mm

デザインデータ STV-WF G3/8-AG 10



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.02.00259

1

ワンタッチホースコネクタ (L字型) STV-WF G3/8-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00259

技術資料

属性	値
質量	81.00 g
材質	ニッケルめっき
実現ホース種類	10-7
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-10 ~ 70 °C
製品ファミリー	STV

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00259

発注データ アクセサリ 10.08.02.00259

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084