

STVI-GE G1/4-IG 10

Art.-Nr.: 10.08.02.00260




STVI-GE G1/4-IG 10

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	37.00 mm
外径D	16.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
ホース径	10.00 mm



デザインデータ STVI-GE G1/4-IG 10

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L2	17.50 mm
グリップバーの長さ L	37.00 mm
外径D	16.50 mm
呼び径 dn	8.00 mm
内径d	10.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップバーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm

STVI-GE G1/4-IG 10



Art.-Nr.: 10.08.02.00260



技術資料

属性	価値
質量	34.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	10-7
圧力範囲（作動圧） [bar]	0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00260



発注データ アクセサリ 10.08.02.00260

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PE MI-TR	10.07.09.00083
真空ホース (メートル)	VSL 10-7 PU MI-TR	10.07.09.00084

