




STV-W G1/8-AG 6

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-W G1/8-AG 6

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Plastikler
Çalışma sıcaklığı	°C
Uzunluk L	20,80 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş hortum çapı	6,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	27,50 mm
Uzunluk L	20,80 mm
Yükseklik H1	16,50 mm
Yükseklik H	12,50 mm
Diş çap D1	11,5 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
İç çap d	6,00 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	6,0 mm
Anahtar boyutu SW1	13,0 mm
Anahtar boyutu SW3	8,0 mm

Tapa rakoru, dirsek

STV-W G1/8-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00288



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	8,20 g
Malzeme	Plastikler
Tasarım hortum tipi	6-4
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Ürün ailesi	STV



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.08.02.00288



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00288

Typ	Ürün numarası
Basıncılı hava hortumu	VSL 6-4 PE BL 10.07.09.00014
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR 10.07.09.00157
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR 10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00288