




STV-W G1/8-AG 6

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

材質	プラスチック
作動温度	°C
グリップバーの長さ L	20.80 mm
スレッド G1	G1/8"-M
ホース径	6.00 mm




デザインデータ STV-W G1/8-AG 6

デザインデータ

グリップバーの長さ L1	27.50 mm
グリップバーの長さ L	20.80 mm
高さ H1	16.50 mm
高さ H	12.50 mm
外径 D1	11.5 mm
呼び径 dn	4.00 mm
内径 d	6.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップバーの長さ LG1	6.0 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm
スパナサイズ SW3	8.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00288



技術資料

質量	8.20 g
材質	プラスチック
実現ホース種類	6-4
圧力範囲 (作動圧) [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV



発注データ アクセサリ 10.08.02.00288

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

