

Raccordo a innesto angolare
STV-W G1/8-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00288



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale	Plastica
Temperatura d'intervento	°C
Lunghezza L	20,80 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno	6,00 mm

STV-W G1/8-AG 6

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	27,50 mm
Lunghezza L	20,80 mm
Altezza H1	16,50 mm
Altezza H	12,50 mm
Diametro esterno D1	11,5 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Diametro interno d	6,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	6,0 mm
Misura della chiave SW1	13,0 mm



Dati di costruzione STV-W G1/8-AG 6



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00288

Raccordo a innesto angolare

STV-W G1/8-AG 6



Art.-Nr.: 10.08.02.00288



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	8,2 g
Materiale	Plastica
Tipo di tubo flessibile di design	6-4
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	bar
Temperatura d'intervento	°C
Famiglia di prodotti	STV



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.02.00288



Ordinare gli accessori dati 10.08.02.00288

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00288