

STV-GE G1/2-AG 14

Art.-Nr.: 10.08.02.00300




STV-GE G1/2-AG 14

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	°C
グリップバーの長さ L	25.00 mm
外径D	21.50 mm
スレッドG1	G1/2"-M
ホース径	14.00 mm



デザインデータ STV-GE G1/2-AG 14

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	34.50 mm
グリップバーの長さ L2	19.00 mm
グリップバーの長さ L	25.00 mm
外径D	21.50 mm
呼び径 dn	10.30 mm
内径d	14.00 mm
スレッドG1	G1/2"-M
グリップバーの長さ LG1	9.6 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm

STV-GE G1/2-AG 14



Art.-Nr.: 10.08.02.00300



技術資料

属性	価値
質量	52.70 g
材質	真鍮
実現ホース種類	14-11
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00300



発注データ アクセサリ 10.08.02.00300

Typ	本数
真空ホース (メートル)	VSL 14-11 PU MI-TR 10.07.09.00038



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.02.00300