

STV-GE G1/8-AG 6 HT

Art.-Nr.: 10.08.02.00389




STV-GE G1/8-AG 6 HT

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 120 °C
グリップバーの長さ L	19.00 mm
外径D	11.60 mm
スレッドG1	G1/8"-M
ホース径	6.00 mm



デザインデータ STV-GE G1/8-AG 6 HT

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	24.50 mm
グリップバーの長さ L2	15.00 mm
グリップバーの長さ L	19.00 mm
外径D	11.60 mm
呼び径 dn	6.00 mm
内径d	6.00 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリップバーの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm

STV-GE G1/8-AG 6 HT



Art.-Nr.: 10.08.02.00389



技術資料

属性	価値
質量	12.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	6-4
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 24.00 bar
作動温度	-20 ~ 120 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00389



発注データ アクセサリ 10.08.02.00389

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002

