

# ワンタッチホースコネクタ (L字型) STV-W M5-AG 6 HT



Art.-Nr.: 10.08.02.00397




## 技術資料

材質	真鍮
作動温度	-50 ~ 200 °C
グリッパーの長さ L	22.50 mm
スレッド G1	M5-M
ホース径	6.00 mm

STV-W M5-AG 6 HT

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

## デザインデータ



グリッパーの長さ L1	28.50 mm
グリッパーの長さ L	22.50 mm
高さ H1	17.30 mm
高さ H	11.70 mm
外径 D1	11.6 mm
内径 d	6.00 mm
スレッド G1	M5-M
グリッパーの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	13.0 mm
スパナサイズ SW3	12.0 mm

デザインデータ STV-W M5-AG 6 HT




[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00397](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00397)

1

ワンタッチホースコネクタ (L字型)  
**STV-W M5-AG 6 HT**



Art.-Nr.: 10.08.02.00397

 技術資料

質量	22.00 g
材質	真鍮
実現ホース種類	6-4
圧力範囲 (作動圧) [bar]	-0.95 ~ 24.00 bar
作動温度	-50 ~ 200 °C
製品ファミリー	STV

 発注データ アクセサリ **10.08.02.00397**

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002