




STV-W G1/8-AG 8

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	プラスチック
作動温度	0 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L	22.70 mm
スレッド G1	G1/8"-M
ホース径	8.00 mm



デザインデータ STV-W G1/8-AG 8

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	30.00 mm
グリップバーの長さ L	22.70 mm
高さ H1	23.30 mm
高さ H	16.00 mm
外径 D1	13.8 mm
呼び径 dn	6.00 mm
内径 d	8.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップバーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	12.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00409



技術資料

属性	値
質量	14.00 g
材質	プラスチック
実現ホース種類	8-6
圧力範囲（作動圧） [bar]	-1.00 ~ 14.00 bar
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00409

