




STV-W G1/4-AG 6

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	プラスチック
作動温度	0 ... 60 °C
グリップバーの長さ L	19.50 mm
スレッド G1	G1/4"-M
ホース径	6.00 mm



デザインデータ STV-W G1/4-AG 6

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	27.50 mm
グリップバーの長さ L	19.50 mm
高さ H1	17.10 mm
高さ H	10.70 mm
外径 D1	14.0 mm
呼び径 dn	6.00 mm
内径 d	6.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	6.0 mm
スパナサイズ SW1	16.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00462



技術資料

属性	値
質量	19.30 g
材質	プラスチック
実現ホース種類	6-4
圧力範囲（作動圧） [bar]	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	0 ... 60 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00462

