

Steckverschraubung-Gerade
STV-GE M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00468




Technische Daten

Normteilerwerkstoff	Messing
Einsatztemperatur	°C
Länge L	15,00 mm
Außendurchmesser D	7,90 mm
Gewinde G1	M5-AG
Schlauchaußendurchmesser	4,00 mm

STV-GE M5-AG 4

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.



Konstruktionsdaten

Länge L1	19,50 mm
Länge L	15,00 mm
Außendurchmesser D	7,90 mm
Nenn Durchmesser dn	2,00 mm
Innendurchmesser d	4,00 mm
Gewinde G1	M5-AG
Gewindelänge LG1	4,5 mm

Konstruktionsdaten STV-GE M5-AG 4



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00468

Steckverschraubung-Gerade
STV-GE M5-AG 4



Art.-Nr.: 10.08.02.00468



Technische Daten

Normteilewerkstoff	Messing
Aufbau Schlauchtyp	4-2
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	bar
Einsatztemperatur	°C
Produktfamilie	STV



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00468