

STV-GE M7-AG 6

Art.-Nr.: 10.08.02.00469




STV-GE M7-AG 6

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
材質	真鍮
作動温度	°C
グリップバーの長さ L	18.50 mm
外径D	9.90 mm
スレッドG1	M7-M
ホース径	6.00 mm



デザインデータ STV-GE M7-AG 6

デザインデータ

属性	値
グリップバーの長さ L1	23.50 mm
グリップバーの長さ L	18.50 mm
外径D	9.90 mm
呼び径 dn	4.00 mm
内径d	6.00 mm
スレッドG1	M7-M
グリップバーの長さ LG1	5.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.02.00469



技術資料

属性	価値
材質	真鍮
実現ホース種類	6-4
圧力範囲（作動圧） [bar]	bar
作動温度	°C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00469

