

STV-W G1/8-AG 8 HT



Art.-Nr.: 10.08.02.00650




STV-W G1/8-AG 8 HT

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	真鍮
作動温度	-20 ~ 120 °C
グリッパーの長さ L	27.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
ホース径	8.00 mm

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L1	35.00 mm
グリッパーの長さ L	27.00 mm
高さ H1	20.70 mm
高さ H	13.40 mm
外径 D1	14.8 mm
内径 d	8.00 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	5.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スパナサイズ SW3	16.0 mm

デザインデータ STV-W G1/8-AG 8 HT



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.02.00650

STV-W G1/8-AG 8 HT



Art.-Nr.: 10.08.02.00650



技術資料

属性	価値
質量	41.00 g
材質	真鍮
圧力範囲（作動圧）[bar]	-0.95 ~ 24.00 bar
作動温度	-20 ~ 120 °C
製品ファミリー	STV
実現ホース種類	8/6



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.02.00650



発注データ アクセサリ 10.08.02.00650

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.02.00650