



Art.-Nr.: 10.08.03.00089



HTR-ST5 40x40 D10/16 WI

角形フレーム用ホルダー HTR-ST5は、すぐに接続できる製品として納品されます。

アクセサリ: つば付きワッシャー、ワッシャー



デザインデータ HTR-ST5 40x40 D10/16 WI

技術資料

接続1	40 x 40
吸引カップまたはスプリングプランジャー接続口	Φ10 mm またはΦ16 mmに対応
デザイン	エルボ

デザインデータ

グリッパーの長さ L1	11.00 mm
グリッパーの長さ L2	8.50 mm
グリッパーの長さ L	76.00 mm
幅 B1	7.50 mm
幅 B2	1.50 mm
幅 B	43.00 mm
高さ H1	46.00 mm
高さ H	40.00 mm
内径 d1	10.5 mm
内径 d	16.50 mm
肉厚	3.00 mm



トラス接続

HTR-ST5 40x40 D10/16 WI



Art.-Nr.: 10.08.03.00089



技術資料

質量	172.00 g
製品ファミリー	HTR-ST5



発注データ アクセサリ 10.08.03.00089

Typ		本数
肩付きワッシャー	SCHE 35-16.5x5 ST VZ	10.01.01.10025
肩付きワッシャー	SCHE 38-18.5x5 ST VZ	10.01.03.06140
肩付きワッシャー	SCHE 38-21.5x5 ST VZ	10.01.01.10015
ワッシャー (標準)	SCHE 7090 M30 ST-HV VZ	20.06.01.00044



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00089