

Art.-Nr.: 10.08.03.00123




ST G1-1/4-AG 38 MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
ホース径 (推奨) d	38.0 mm
材質	真鍮
グリップの長さ L	8.00 mm
呼び径 dn	32.80 mm
スレッド G1	G1-1/4"-M
表面	ニッケルメッキ



デザインデータ ST G1-1/4-AG 38 MS-V

デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L1	60.00 mm
グリップの長さ L	8.00 mm
外径 D	38.20 mm
呼び径 dn	32.80 mm
スレッド G1	G1-1/4"-M
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	48.0 mm



技術資料

属性	価値
質量	218.70 g
材質	真鍮

タケノコニップル

ST G1-1/4-AG 38 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00123



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.03.00123



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.03.00123