

Art.-Nr.: 10.08.03.00151




ST M3-AG 2 MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

## 技術資料

| 属性          | 価値      |
|-------------|---------|
| ホース径 (推奨) d | 2.0 mm  |
| 材質          | 真鍮      |
| グリップの長さ L   | 2.00 mm |
| 呼び径 dn      | 1.20 mm |
| スレッド G1     | M3-M    |
| 表面          | ニッケルメッキ |



デザインデータ ST M3-AG 2 MS-V

## デザインデータ

| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| グリップの長さ L1  | 10.80 mm |
| グリップの長さ L   | 2.00 mm  |
| 外径 D        | 2.40 mm  |
| 呼び径 dn      | 1.20 mm  |
| スレッド G1     | M3-M     |
| グリップの長さ LG1 | 3.5 mm   |
| スパナサイズ SW1  | 5.0 mm   |



## 技術資料

| 属性 | 価値     |
|----|--------|
| 質量 | 1.00 g |
| 材質 | 真鍮     |

タケノコニップル

## ST M3-AG 2 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00151



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.08.03.00151](http://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00151)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.03.00151](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.03.00151)