

Art.-Nr.: 10.08.03.00152




ST M5-AG 4 MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
材質	真鍮
グリップの長さ L	3.30 mm
呼び径 dn	2.20 mm
スレッド G1	M5-M
表面	ニッケルメッキ



デザインデータ ST M5-AG 4 MS-V

デザインデータ

属性	値
グリップの長さ L1	18.40 mm
グリップの長さ L	3.30 mm
外径 D	3.90 mm
呼び径 dn	2.20 mm
スレッド G1	M5-M
グリップの長さ LG1	4.4 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm



技術資料

属性	値
質量	2.00 g
材質	真鍮

タケノコニップル

ST M5-AG 4 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00152



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.03.00152



発注データ アクセサリ **10.08.03.00152**

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.03.00152