

Art.-Nr.: 10.08.03.00153




ST G1/8-AG 4 MS-ROH

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

ホース径 (推奨) d	4.0 mm
材質	真鍮
グリップバーの長さ L	4.00 mm
呼び径 dn	2.50 mm
スレッド G1	G1/8"-M
表面	生



デザインデータ ST G1/8-AG 4 MS-ROH

デザインデータ

グリップバーの長さ L1	28.00 mm
グリップバーの長さ L	4.00 mm
外径 D	3.90 mm
呼び径 dn	2.50 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップバーの長さ LG1	7.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm



技術資料

質量	7.00 g
材質	真鍮



タケノコニップル

ST G1/8-AG 4 MS-ROH



Art.-Nr.: 10.08.03.00153



発注データ アクセサリ **10.08.03.00153**

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00153