

Art.-Nr.: 10.08.03.00154




ST G1/8-AG 6 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Materiale	Ottone
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Superficie	nicelato



Dati di costruzione ST G1/8-AG 6 MS-V

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	34,00 mm
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro esterno D	6,30 mm
Diametro nominale dn	4,40 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	13,0 g
Materiale	Ottone



Art.-Nr.: 10.08.03.00154

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.03.00154**Ordinare gli accessori dati 10.08.03.00154**

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Tubo flessibile aria compressa	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003

