

Art.-Nr.: 10.08.03.00154




ST G1/8-AG 6 MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

ホース径 (推奨) d	6.0 mm
材質	真鍮
グリップの長さ L	5.00 mm
呼び径 dn	4.40 mm
スレッド G1	G1/8"-M
表面	ニッケルメッキ



デザインデータ ST G1/8-AG 6 MS-V

デザインデータ

グリップの長さ L1	34.00 mm
グリップの長さ L	5.00 mm
外径 D	6.30 mm
呼び径 dn	4.40 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm



技術資料

質量	13.00 g
材質	真鍮



タケノコニップル

ST G1/8-AG 6 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00154



発注データ アクセサリ **10.08.03.00154**

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 6-4 PE BL	10.07.09.00014
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
真空ホース (メートル)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
圧縮エアホース	VSL 8-6 PE BL	10.07.09.00015
真空ホース (メートル)	VSL 8-6 PU MI-TR	10.07.09.00003



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00154