

Art.-Nr.: 10.08.03.00155




技術資料

ホース径 (推奨) d	9.0 mm
材質	真鍮
グリッパーの長さ L	5.00 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スレッドG1	G1/8"-M
表面	ニッケルメッキ

ST G1/8-AG 9 MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	34.00 mm
グリッパーの長さ L	5.00 mm
外径D	9.40 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スレッドG1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm

デザインデータ ST G1/8-AG 9 MS-V



技術資料

質量	19.00 g
材質	真鍮



タケノコニップル

ST G1/8-AG 9 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00155



発注データ アクセサリ **10.08.03.00155**

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
真空ホース (メートル)	VSL 15-9 PVC-G KL-TR	10.07.09.00005



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00155