


Art.-Nr.: 10.08.03.00155

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Materiale	Ottone
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Filettatura G1	G 1/8"-AG
Superficie	nichelato

ST G1/8-AG 9 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	34,00 mm
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro esterno D	9,40 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Filettatura G1	G 1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm

Dati di costruzione ST G1/8-AG 9 MS-V

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	19,0 g
Materiale	Ottone



Bocchetta

ST G1/8-AG 9 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00155



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.03.00155



Ordinare gli accessori dati 10.08.03.00155

Typ		codice articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
Tubo flessibile aria compressa	VSL 15-9 PVC-G KL-TR	10.07.09.00005



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00155