



Art.-Nr.: 10.08.03.00158

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	13,0 mm
Materiale	Ottone
Lunghezza L	5,50 mm
Diametro nominale dn	7,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Superficie	nicelato

ST G1/4-AG 13 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L1	42,00 mm
Lunghezza L	5,50 mm
Diametro esterno D	13,90 mm
Diametro nominale dn	7,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm

Dati di costruzione ST G1/4-AG 13 MS-V

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	32,0 g
Materiale	Ottone



Bocchetta

ST G1/4-AG 13 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00158



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.03.00158



Ordinare gli accessori dati 10.08.03.00158

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00016
Tubo flessibile aria compressa	VSL 21-12 PVC-G KL-TR	10.07.09.00006



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00158