


Art.-Nr.: 10.08.03.00159




ST G3/8-AG 9 MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
材質	真鍮
グリップの長さ L	6.00 mm
呼び径 dn	7.40 mm
スレッド G1	G3/8"-M
表面	ニッケルメッキ



デザインデータ ST G3/8-AG 9 MS-V

デザインデータ

属性	値
グリップの長さ L1	43.00 mm
グリップの長さ L	6.00 mm
外径 D	9.40 mm
呼び径 dn	7.40 mm
スレッド G1	G3/8"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	19.0 mm



技術資料

属性	値
質量	31.00 g
材質	真鍮

タケノコニップル

ST G3/8-AG 9 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00159



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.03.00159



発注データ アクセサリ 10.08.03.00159

Typ		本数
圧縮エアホース	VSL 12-9 PE BL	10.07.09.00050
真空ホース (メートル)	VSL 12-9 PU MI-TR	10.07.09.00037
真空ホース (メートル)	VSL 15-9 PVC-G KL-TR	10.07.09.00005



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.03.00159