

Art.-Nr.: 10.08.03.00162




ST G1/2-AG 13 MS-V

Gli accessori per i raccordi a vite sono forniti nella versione desiderata.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	13,0 mm
Materiale	Ottone
Lunghezza L	6,00 mm
Diametro nominale dn	11,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-AG
Superficie	nicelato



Dati di costruzione ST G1/2-AG 13 MS-V

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	45,00 mm
Lunghezza L	6,00 mm
Diametro esterno D	13,90 mm
Diametro nominale dn	11,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	24,0 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	53,0 g
Materiale	Ottone



Bocchetta

ST G1/2-AG 13 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00162



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.08.03.00162



Ordinare gli accessori dati 10.08.03.00162

Typ		codice articolo
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 19-13 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00016
Tubo flessibile aria compressa	VSL 21-12 PVC-G KL-TR	10.07.09.00006



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00162