

Art.-Nr.: 10.08.03.00167




ST G1-AG 25 MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
ホース径 (推奨) d	25.0 mm
材質	真鍮
グリップの長さ L	10.10 mm
呼び径 dn	22.00 mm
スレッド G1	G1"-M
表面	ニッケルメッキ



デザインデータ ST G1-AG 25 MS-V

デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L1	62.00 mm
グリップの長さ L	10.10 mm
外径 D	25.00 mm
呼び径 dn	22.00 mm
スレッド G1	G1"-M
グリップの長さ LG1	15.8 mm
スパナサイズ SW1	36.0 mm



技術資料

属性	価値
質量	159.00 g
材質	真鍮

タケノコニップル

ST G1-AG 25 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00167



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.03.00167



発注データ アクセサリ **10.08.03.00167**

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 32-25 PU-DS-AS TR	10.07.09.00051
真空ホース (メートル)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.03.00167