

Art.-Nr.: 10.08.03.00167




ST G1-AG 25 MS-V

Los accesorios para atornillar se suministran en la versión deseada.

Datos técnicos

Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	25,0 mm
Material	Latón
Longitud L	10,10 mm
Diámetro nominal dn	22,00 mm
Rosca G1	G1"-MA
Superficie	niquelado



Datos de diseño ST G1-AG 25 MS-V

Datos de diseño

Longitud L1	62,00 mm
Longitud L	10,10 mm
Diámetro exterior D	25,00 mm
Diámetro nominal dn	22,00 mm
Rosca G1	G1"-MA
Longitud de rosca LG1	15,8 mm
Tamaño de la llave SW1	36,0 mm

**Datos técnicos**

Peso	159,00 g
Material	Latón


WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00167

Boquilla de tubo

ST G1-AG 25 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00167



Datos de pedido accesorios 10.08.03.00167

Typ		Número de artículo
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 32-25 PU-DS-AS TR	10.07.09.00051
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 33-25 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00041



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00167