

Art.-Nr.: 10.08.03.00168




技術資料

属性	価値
ホース径 (推奨) d	32.0 mm
材質	真鍮
グリップの長さ L	10.50 mm
呼び径 dn	26.00 mm
スレッド G1	G1"-M
表面	ニッケルメッキ

ST G1-AG 32 MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L1	62.00 mm
グリップの長さ L	10.50 mm
外径 D	32.00 mm
呼び径 dn	26.00 mm
スレッド G1	G1"-M
グリップの長さ LG1	16.0 mm
スパナサイズ SW1	36.0 mm

デザインデータ ST G1-AG 32 MS-V



技術資料

属性	価値
質量	176.00 g
材質	真鍮

タケノコニップル

ST G1-AG 32 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00168



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.03.00168



発注データ アクセサリ **10.08.03.00168**

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008
ネジ接続用シールリング	DR G1 39/34x2 PA	10.07.08.00025



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.03.00168