

Art.-Nr.: 10.08.03.00169




ST G1-1/4-AG 32 MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
ホース径 (推奨) d	32.0 mm
材質	真鍮
グリップの長さ L	10.30 mm
呼び径 dn	27.90 mm
スレッド G1	G1-1/4"-M
表面	ニッケルメッキ



デザインデータ ST G1-1/4-AG 32 MS-V

デザインデータ

属性	値
グリップの長さ L1	62.00 mm
グリップの長さ L	10.30 mm
外径 D	32.00 mm
呼び径 dn	27.90 mm
スレッド G1	G1-1/4"-M
グリップの長さ LG1	15.9 mm
スパナサイズ SW1	46.0 mm



技術資料

属性	値
質量	251.00 g
材質	真鍮

タケノコニップル

ST G1-1/4-AG 32 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00169



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.03.00169



発注データ アクセサリ **10.08.03.00169**

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 41-32 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00008



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.03.00169