

Art.-Nr.: 10.08.03.00170




ST G1-1/2-AG 38 MS-V

継手 (ジョイント) はサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	値
ホース径 (推奨) d	38.0 mm
材質	真鍮
グリップの長さ L	12.20 mm
呼び径 dn	29.90 mm
スレッド G1	G1-1/2"-M
表面	ニッケルメッキ



デザインデータ ST G1-1/2-AG 38 MS-V

デザインデータ

属性	値
グリップの長さ L1	64.00 mm
グリップの長さ L	12.20 mm
外径 D	38.00 mm
呼び径 dn	29.90 mm
スレッド G1	G1-1/2"-M
グリップの長さ LG1	15.5 mm
スパナサイズ SW1	50.0 mm



技術資料

属性	値
質量	400.00 g
材質	真鍮

タケノコニップル

ST G1-1/2-AG 38 MS-V



Art.-Nr.: 10.08.03.00170



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.03.00170



発注データ アクセサリ **10.08.03.00170**

Typ		本数
真空ホース (メートル)	VSL 48-38 PU-DS-AS TR	10.07.09.00031
真空ホース (メートル)	VSL 49-38 PU-DS-AS TR HD	10.07.09.00052
真空ホース (メートル)	VSL 47-38 PVC-DS KL-TR	10.07.09.00009



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.08.03.00170