

Art.-Nr.: 10.08.03.00232




STV-W G1/4-AG 4

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。

技術資料

属性	価値
材質	プラスチック
作動温度	0 ... 60 °C
グリップバーの長さ L	18.50 mm
スレッドG1	G1/4"-M
ホース径	4.00 mm



デザインデータ STV-W G1/4-AG 4

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	26.30 mm
グリップバーの長さ L	18.50 mm
高さ H1	15.50 mm
高さ H	9.50 mm
外径 D1	12.0 mm
呼び径 dn	2.00 mm
内径d	4.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	6.0 mm
スパナサイズ SW1	16.0 mm

Art.-Nr.: 10.08.03.00232



技術資料

属性	値
質量	17.10 g
材質	プラスチック
実現ホース種類	4-2
圧力範囲（作動圧） [bar]	0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	0 ... 60 °C
製品ファミリー	STV



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.08.03.00232

