

Art.-Nr.: 10.08.03.00235




技術資料

材質	プラスチック
作動温度	0 ... 60 °C
グリッパーの長さ L	27.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
ホース径	10.00 mm

STV-W G1/4-AG 10

ワンタッチホースコネクタはサイズ・仕様を幅広くご用意しております。ご注文時にご要望のサイズをお選びください。



デザインデータ

グリッパーの長さ L1	34.50 mm
グリッパーの長さ L	27.00 mm
高さ H1	26.10 mm
高さ H	16.50 mm
外径 D1	19.0 mm
呼び径 dn	7.00 mm
内径 d	10.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリッパーの長さ LG1	6.0 mm
スパナサイズ SW1	16.0 mm

デザインデータ STV-W G1/4-AG 10



ワンタッチホースコネクタ (L字型)

STV-W G1/4-AG 10



Art.-Nr.: 10.08.03.00235



技術資料

質量	28.70 g
材質	プラスチック
実現ホース種類	10-7
圧力範囲 (作動圧) [bar]	0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	0 ... 60 °C
製品ファミリー	STV



WWW.SCHMALZ.COM/10.08.03.00235

2